

品番：EA618AA-19

品名：1/4"DR/161mm ラチェットハンドル(首振型)



販売価格	6,470円(税抜)／7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜)／7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/15 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0455ページ		



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	2774J
差込角	1/4"	ギア数	20歯
送り角	18°	全長	161mm
重量	130g	材質	クロムモリブデン鋼
首振りタイプ			
左右切替式			
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れません。 また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。			

代替品

	品番 EA618AA-15 コメント 1/4"sqx161mm ロレット仕上ハンドル
--	---

