

品番 : EA618AX-402

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター



販売価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/27 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0987ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ESA-3D
差边角	9.5mm(3/8")	六角シャンク	1/4"
全長	57mm	最大トルク	75N・m
重量	40g	材質	クロムモリブデン鋼(SCM435)

インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。

ボール止めタイプ

インパクトドライバー18V対応

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

<注意>

- ・保証トルク75N・m以内で正しく安全にご使用下さい。
- ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.