


品番：EA618AX-422

品名：3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング)



販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0987ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ESA-3DXL
差込角	9.5mm(3/8")	六角シャンク	6.35mm(1/4")
全長	111mm	重量	82g
最大トルク	75N・m	材質	クロムモリブデン鋼(SCM435)

ロングタイプのソケットアダプター

奥行きのある箇所での作業や、狭い場所での作業に最適です。

軸折れに強い!ねじれ応力を緩和

六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。

エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

インパクトドライバー対応

各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。

パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。


ボール止めタイプ

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

<注意>

- ・最大トルク以内で正しく安全にご使用下さい。
- ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

代替品

	<p>品番 EA618AX-133</p> <p>コメント ロングではありません。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.