

品番：EA618NL-107

品名：1/4"DRx 5/16" ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 940円(税抜) / 1,034円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 940円(税抜) / 1,034円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/29 21:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0432ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |              |         |         |
|--------|--------------|---------|---------|
| メーカー   | 京都機械工具 (KTC) | 型番      | B2-5/16 |
| 差込角    | 1/4"         | 対辺(インチ) | 5/16    |
| 外径(mm) | 13           | 全長(mm)  | 18.5    |
| 重量(g)  | 12           |         |         |

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.