

品番：EA618NM-4

品名：1/4"DRx 4mm ディープソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/29 21:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0433ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |              |        |        |
|--------|--------------|--------|--------|
| メーカー   | 京都機械工具 (KTC) | 型番     | B2L-04 |
| 対辺(mm) | 4            | 外径(mm) | 12     |
| 全長(mm) | 50           | 差込角    | 1/4"   |
| 重量(g)  | 19           |        |        |

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.