

品番：EA618NV-300

品名：1/4"DR/T 8-T30 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0434ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBT2L08TH
サイズ	T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30	全長(mm)	121.5
外径(mm)	16	重量(g)	53・53・54・54・54・54・55・55
差込角	1/4"	注意	いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意する。
入数	8個		

イジリ止付

ホルダー付

ホルダー仕様  
全長:215mm  
クリップ数:10  
重量:60g

ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。

