品番: EA618PA-12

品名:3/8"DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル



販売価格	10,200円 (税抜)/ 11,220円(税込)				
カタログ価 格	10,200円(税抜)/11,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/02 22:45現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0441ページ				

















仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BRSW3L
ギア数	72歯	全長(mm)	300
差込角	3/8"	送り角度	5°
サイズ(mm)	B:32,T1:16.5,T2:27,L:300	重量	375g
用途	ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ ナット等の締付け、緩め作業に使用。		

狭小箇所で高い作業性を発揮。

ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。

ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。

首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。

首振り時でもソケットの脱着が可能。

回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。

首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。

【ご注意】

- ・破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
- ・ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。
- ・全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.