

品番：EA618PA-6

品名：3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



インチ・ミリ換算表	
1/2" → 6.35mm	3/8" → 9.53mm
1/2" → 12.7mm	3/4" → 19.05mm
1" → 25.4mm	1 1/2" → 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BR3FL
差込角	3/8"	先端幅	33mm
先端厚み	13.5mm	全長	275mm
重量	360g	ギア数	36
送り角度	10°		
首振りタイプ			
左右切換式			
ロッキング式			

代替品

	品番 EA618PA-29 コメント 変更点:ギア数
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

