

品番 : EA618PX-6

品名 : 3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 875円(税抜) / 963円(税込) | | |
| カタログ価格 | 875円(税抜) / 963円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/06 11:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0437ページ | | |




仕様

| | | | |
|------|--------------|-----|-------------------------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BT3-06S |
| 差込角 | 3/8" | サイズ | S:6, L1:21mm, L2:50mm, D:17mm |
| 重量 | 42g | | |

パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA617GH-6 コメント 3/8"sq/6x49mm Hex ビットソケット |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.