品番: EA618RJ-100

品名:1/2"DR スタッドボルトリムーバーセット



販売価格	16,800円(税抜)/18,480円(税込)					
カタログ価 格	16,800円(税抜)/18,480円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 22:59現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログページ	0445ページ					







インチ・ミリ素技術 W-4.Zee W-5.5ee W-12.fee W-13.fee 11-26.fee 7g-12.fee

## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BSR354
差込角	1/2"	適用径	M6·M8·M10·M12
外径	24~28mm	全長	65~75mm
用途	スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用 可)		

締めつけ、緩めの両方に使えます。

3つのローラーが3方向からスタッドボルト をつかむため、安定した作業が可能です。

センターが貫通しているので、レンチ本体より 長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時)

注意事項 スタッドボルトのつかみ代が20mm 以下の場合は使用しないで下さい。 ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを 確認してから力を加えて下さい。

## 株式会社エスコ