品番: EA618RJ-110

品名: 1/2"DRxM10 スタッドボルトリムーバー



販売価格	<b>3,980円</b> (税抜)/4,378円(税込)				
カタログ価格	3,980円(税抜)/4,378円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/20 21:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0445ページ				









## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BSR35-10		
差込角	1/2"	適用径	M10		
外径	28mm(D)	全長	75mm(L)		
六角対辺	21mm(S)				
重量220g					
用途	スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用 可)				
根元にはスパナがかけられる六角付					
締めつけ、緩めの両方に使えます。					

3つのローラーが3方向からスタッドボルト をつかむため、安定した作業が可能です。

センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。

(めがねレンチ等使用時	<del>}</del> )		
注意事項	スタッドボルトのつかみ代が20mm 以下の場合は使用しないで下さい。 ボルトに工具がしっかりとホールドさ れたことを 確認してから力を加えて下さい。		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.