品番: EA618RJ-112

品名:1/2"DRxM12 スタッドボルトリムーバー



販売価格	<b>3,980円</b> (税抜)/4,378円(税込)		
カタログ価 格	3,980円(税抜)/4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 23:00現在)		
商品入数	1 販売単位	個	
カタログページ	0445ページ		









## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BSR35-12
差込角	1/2"	適用径	M12
外径	28mm(D)	全長	75mm(L)
六角対辺	21mm(S)	重量	220g
用途	スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用 可)		

根元にはスパナがかけられる六角付

締めつけ、緩めの両方に使えます。

3つのローラーが3方向からスタッドボルト をつかむため、安定した作業が可能です。

センターが貫通しているので、レンチ本体より 長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時)

注意事項	スタッドボルトのつかみ代が20mm
	以下の場合は使用しないで下さい。
	ボルトに工具がしっかりとホールドさ
	れたことを
	確認してから力を加えて下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.