


品番 : EA618RK-217

品名 : 1/2"DRx17mm ソケット(ホイールナット用)



販売価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/22 23:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0438ページ		



1/4" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

## 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	B35A-17H
差込角	1/2"	対辺(mm)	17
外径(mm)	21	全長(mm)	60
サイズ(mm)	S:17、D1:24、D2:21、H:22、l:15、 L:60	重量(g)	140

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。

薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。

※アルミホイール専用に使われているため構造上、耐荷重性が低くなっています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.