


品番 : EA618RK-219

品名 : 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,630円(税抜) / 2,893円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/23 23:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0438ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--------|----------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | B35A-19H |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 19 |
| 外径(mm) | 21 | 全長(mm) | 60 |
| サイズ(mm) | S:19、D1:26、D2:21、H:24、l:15、 L:60 | 重量(g) | 140 |

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。

薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。

※アルミホイール専用に使われているため構造上、耐荷重性が低くなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.