

品番：EA618SA-10

品名：3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/22 11:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0368ページ0425ページ		



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

#### 仕様

差込角	3/8" (9.5mm)	対辺	10mm
外径	20mm	全長	32mm
材質	ステンレス(SUS420)	重量	50g

12ポイント

湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能

全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現

内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。

弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。

優れた延性と靱性を備えています。

表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.