


品番：EA618SA-224

品名：3/4"DR/24mm ソケット(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/22 22:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                               |                |    |      |
|-------------------------------|----------------|----|------|
| 差込角                           | 3/4" (19.05mm) | 対辺 | 24mm |
| 外径                            | 35mm           | 全長 | 55mm |
| 材質                            | ステンレス(SUS420)  | 重量 | 305g |
| 12ポイント                        |                |    |      |
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。        |                |    |      |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能        |                |    |      |
| 全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現      |                |    |      |
| 内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。      |                |    |      |
| 優れた延性と靱性を備えています。              |                |    |      |
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 |                |    |      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.