

品番：EA618SA-8

品名：3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/22 11:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0368ページ0425ページ | | |



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

| | | | |
|-----|---------------|----|------|
| 差込角 | 3/8" (9.5mm) | 対辺 | 8mm |
| 外径 | 18mm | 全長 | 28mm |
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 35g |

12ポイント

湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能

全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現

内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。

弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。

優れた延性と靱性を備えています。

表面にクロムメッキ処理を行ってならず環境に配慮しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.