


品番：EA618SE-19A

品名：3/4"DRx19mm ディープソケット



販売価格	3,820円(税抜)／4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜)／4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 08:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



インチ・ミリ換算表			
1/4"	6.35mm	3/8"	9.53mm
1/2"	12.7mm	1/2"	12.7mm
3/4"	19.05mm	1 1/4"	31.75mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	B6L-19W
対辺(mm)	19	外径(mm)	27.5
全長(mm)	90	差込角	3/4"
重量(g)	300	サイズ(mm)	S:19、D1:27.5、D2:33、H:20、L:90、I:69
12角ディープソケット			

代替品

	品番 EA618LM-19 コメント メーカー違い/全長違い
	品番 EA618DG-19 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.