


品番：EA618SE-40A

品名：3/4"DRx40mm ディープソケット



販売価格	7,210円(税抜)／7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜)／7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



インチ・ミリ換算表	
1/4" ~ 6.35mm	3/8" ~ 9.53mm
1/2" ~ 12.7mm	3/4" ~ 19.05mm
1" ~ 25.4mm	1 1/2" ~ 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	B6L-40W
対辺(mm)	40	外径(mm)	55
全長(mm)	90	差込角	3/4"
重量(g)	690	サイズ(mm)	S:40、D1:55、D2:40、H:41、L:90、 I:69
12角ディープソケット			

代替品

	品番 EA618DG-40
	コメント メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.