品番: EA618SM-6

品名: 1"DRx1400mm ラチェットハンドル



販売価格	57,000円 (税抜)/ 62,700円(税込)					
カタログ価 格	57,000円(税抜)/62,700円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 04:33現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	0448ページ					





	ミリ換算表
1/4" ··· 6.35mm	36" ··· 9.53mm
16" 12.7mm	%"···19.05mm
1" 25.4mm	136" · · · 38.1nm

仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BR8AL
ギア数	40歯	全長(mm)	1400
差込角	1"	送り角度	9°
グリップ径	φ31.8mm	サイズ(mm)	B:70.6、T:35.5、L:1400、φ:31.8
重量	7.2kg		

スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。

【ご注意】

- ・破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
- ・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。
- ・角ドライブは、根元まで完全に差し込む。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.