


品番：EA618SM-6

品名：1"DRx1400mm ラチェットハンドル



販売価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
カタログ価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0441ページ		



1/2" - 6.35mm	3/4" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	1" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

## 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BR8AL
ギア数	40歯	全長(mm)	1400
差込角	1"	送り角度	9°
グリップ径	φ 31.8mm	サイズ(mm)	B:70.6、T:35.5、L:1400、φ:31.8
重量	7.2kg		

スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。

### 【ご注意】

- ・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
- ・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。
- ・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.