


品番：EA618WK-2

品名：3/8"DRx175mm スライドハンドル(T型)



販売価格	5,910円(税抜)／6,501円(税込)		
カタログ価格	5,910円(税抜)／6,501円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/14 02:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0400ページ		



仕様

差込角	3/8"	全長	178mm
材質	スチール	重量	139g
ヘッドは摩擦ボールで固定されているため、バーの端まで簡単に移動でき、はみ出すことなく作業できます			
狭い場所でも作業可能です			
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています			
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています			
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています			

代替品

	品番	EA618PB-5
	コメント	3/8¥"sqx200mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.