

品番：EA618WP-10

品名：1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製)



販売価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
カタログ価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/31 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0366ページ		



軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

差込角	1/2" (12.7mm)	対辺	10mm
全長	40mm	先端外径	20mm
材質	チタン合金(Ti-6Al-4V)	重量	48g
硬度	HRC33-43	引張強度	850Mpa
伸び率	10%	チタン合金密度	4.5g/cm ³
12ポイント			
一体成形鍛造技術採用			
高硬度と強力なトルクを実現			
内側にナットの角を傷めにくい設計を採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.