

品番：EA618WP-51

品名：1/2"DR/245mm ラチェットハンドル(チタン合金製)



販売価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0366ページ		



軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

#### 仕様

差込角	1/2" (12.7mm)	ギア数	40歯
全長	245mm	材質	チタン合金(Ti-6Al-4V)
送り角	9°	重量	415g
硬度	HRC33-43	引張強度	850Mpa
伸び率	10%	チタン合金密度	4.5g/cm <sup>3</sup>

先端は滑らかで摩耗しにくく、耐久性に優れています。

非磁性のため、医療機器など強磁場でも使用可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.