

品番：EA618WP-55

品名：1/2"DR/80mm ユニバ-サルジ ョイント(チタン合金製)



販売価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/16 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0366ページ		



軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

#### 仕様

差込角	1/2" (12.7mm)	全長	80mm
材質	チタン合金(Ti-6Al-4V)	重量	115g
硬度	HRC33-43	引張強度	850Mpa
伸び率	10%	チタン合金密度	4.5g/cm <sup>3</sup>

非磁性のため、医療機器など強磁場でも使用可能

ボールスプリング付きの為、ソケットなどの脱落を防止します。

高硬度、優れた靱性と強力なトルクを備えています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.