

品番 : EA619BA-5A

品名 : 3/8"DRx114mm ラチェットハンドル(Z-EAL)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,340円(税抜) / 9,174円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,340円(税抜) / 9,174円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 15:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0462ページ | | |



| インチ・ミリ換算表 | |
|-----------------|--------------------|
| 1/4" ... 6.35mm | 3/16" ... 9.53mm |
| 1/2" ... 12.7mm | 9/16" ... 13.06mm |
| 1" ... 25.4mm | 1 1/16" ... 38.1mm |



1/4"DR用ハンドルに3/8"DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です

仕様

| | | | |
|--------|--------------|-----|-----------|
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2725Z-3/8 |
| シリーズ | Z-EAL | ギア数 | 72歯 |
| 全長(mm) | 114 | 仕様 | ストレート |
| 差込角 | 3/8" | 材質 | SCM素材 |
| 重量 | 83g | | |

左右切替式

1/4"DR用ハンドルに3/8"DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です。

代替品

| | |
|---|--|
|  | 品番 EA619BA-2A コメント 図面Dのサイズ20.5mm→28mm |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

