

品番 : EA619BE-14

品名 : 3/8"DRx14mm ソケット (Z-EAL)



販売価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0455ページ		



#### 仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	3400MZ-14
シリーズ	Z-EAL	材質	クロモリブデン鋼
差込角	9.5mm (3/8")	ポイント	6ポイント
対辺	14mm	ソケット深さ(l)	8.5mm
外径(D1/D2)	19/17mm	全長(L)	21mm
重量	20g	特長	<ul style="list-style-type: none"><li>・コンパクトさを追求したソケット</li><li>・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求</li><li>・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。</li></ul>

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.