

品番 : EA619BF-14

品名 : 3/8"DRx14mm フレアナットソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,960円(税抜) / 5,456円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,960円(税抜) / 5,456円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/18 22:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|   |               |    |           |
|---|---------------|----|-----------|
| メーカー                                      | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 3300FN-14 |
| 差込角                                       | 3/8"          | 対辺 | 14mm      |
| 全長  | 62mm          | 外径 | 22/20mm   |
| 重量  | 66g           | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 5ポイント                                     |               |    |           |
| ソケット深さ                                    | 10.5mm        |    |           |
| 油圧系統やセンサー等、通常のソケットでは入らない場所での作業が可能なソケットです。 |               |    |           |

#### 代替品

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 品番 EA618BF-114<br>コメント 品番整理 |
|--|-----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.