品番: EA619BH-10

品名: 3/8"DRx10mm ディープソケット (Z-EAL)



販売価格	1,600円 (税抜)/1,760円(税込)				
カタログ価 格	1,600円(税抜)/1,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 04:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0462ページ				







仕様

メーカー	コーケン(Ko-ken)	型番	3300MZ-10
シリーズ	Z-EAL	材質	クロムモリブデン鋼
差込角	9.5mm (3/8")	ポイント	6ポイント
対辺	10mm	ソケット深さ(l)	11mm
外径(D1/D2)	14/17mm	全長(L)	55mm
重量	43g	特長	・コンパクトさを追求したソケット ・狭い場所へのアクセスのため、背 の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸 法、トルク伝達性能を実現。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.