

品番 : EA619BH-8

品名 : 3/8"DRx 8mm ディープソケット (Z-EAL)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/24 23:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0455ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |               |           |   |
|-----------|---------------|-----------|---|
| メーカー      | コーケン (Ko-ken) | 型番        | 3300MZ-8  |
| シリーズ      | Z-EAL         | 材質        | クロムモリブデン鋼   |
| 差込角       | 9.5mm (3/8")  | ポイント      | 6ポイント   |
| 対辺        | 8mm           | ソケット深さ(l) | 9mm   |
| 外径(D1/D2) | 11.5/17mm     | 全長(L)     | 55mm  |
| 重量        | 34g           | 特長        | <ul style="list-style-type: none"><li>・コンパクトさを追求したソケット</li><li>・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求</li><li>・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。</li></ul> |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.