

品番 : EA619BL-20

品名 : 3/8"DRx20mm スパークソケット (Z-EAL)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,440円(税抜) / 3,784円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,440円(税抜) / 3,784円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/19 07:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------|-----------|--|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 3300CZ-20.8 |
| シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 差込角 | 9.5mm(3/8") | ポイント | 6ポイント |
| 対辺 | 20.8mm | 全長(L) | 70mm |
| 外径(D) | 26.3mm | ソケット深さ(l) | 13.5mm |
| 重量 | 105g | 特長 | <ul style="list-style-type: none">・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.