品番: EA619BS

品名:3/8"DR/3.0-12mm [INHEX]ビットソケット(Z-EAL)



販売価格	10,400円 (税抜)/ 11,440円(税込)					
カタログ価格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 20:12現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログページ	0462ページ					





仕様

メーカー	コーケン(Ko-ken)	型番	RS3010MZ/8-L50	
シリーズ	Z-EAL	<セット内容>8本セット ト サイズ	3mm·4mm·5mm·6mm·7mm·8mm· ホルダー付	
材質	ソケット:クロムモリブデン鋼、ホル ダー:アルミ	先端形状	ヘックス	
差込角	3/8"	軸長	23.6mm	
ソケット全長(L)	50mm	外径(D)	17mm (12mmのみ19mm)	
ホルダー全長	200mm	重量	460g	
特長	・ホルダーの背面に強力マグネット 内蔵。金属部分に貼付け可能 ・狭い場所へのアクセスのため、背 の低さと外径の細さ(薄肉)を追求 ・抜群のフィット感、高精度開口寸 法、トルク伝達性能を実現			

株式会社エスコ