

品番 : EA619BS-3

品名 : 3/8"DR/ 3x10mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/24 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0455ページ		



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	3010MZ.50-3
シリーズ	Z-EAL	材質	クロモリブデン鋼
先端形状	ヘックス	差込角	3/8"
先端サイズ	3mm	軸長	23.6mm
全長(L)	50mm	外径(D)	17mm
重量	28g	特長	<ul style="list-style-type: none">・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・差込角の精度が向上、軽量化にも成功・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.