

品番 : EA620TC

品名 : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)



販売価格	158,000円(税抜)／173,800円(税込)		
カタログ価格	158,000円(税抜)／173,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0230ページ		



#### 仕様

<セット内容>	13点セット ・本体 ・セットボルト(大・小) ・カラー(大・中・小・極小) ・パンチ替刃(3/4"・1"・1-1/4"・1-1/2"・2"・2")(薄鋼管用) ・キャリングケース	
---------	---	--

#### 本体仕様:

- ・出力: 50kN(5.1tonf)
- ・タンク容量: 60ml
- ・重量: 2.4kg
- ・全長: 353mm
- ・本体能力:  
軟鋼板3.2mm:薄鋼A15(5/8)~A63(2.1/2) 厚鋼B16(1/2)~B54(2)  
軟鋼板2.3mm:薄鋼A15(5/8)~A75(3) 厚鋼B16(1/2)~B70(2.1/2)  
軟鋼板1.6mm:薄鋼A15(5/8)~A75(3) 厚鋼B16(1/2)~B82(3)  
※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚まで可能

配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに

#### 代替品

	品番 EA620TC-1 コメント 変更点: カラー
--	-------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.