

品番：EA620TC-1

品名：A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)



販売価格	170,100円(税抜)／187,110円(税込)		
カタログ価格	170,100円(税抜)／187,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 19:56現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様

<セット内容>	13点セット ・本体 ・セットボルト(大・小) ・カラー(大・中・小・極小) ・薄鋼管用パンチ&ダイセット:A19(3/4")・A25(1")・A31(1-1/4")・A39(1-1/2")・A51(2") ・キャリングケース		
<油圧パンチャー本体>			
能力	軟鋼板3.2mm:薄鋼A15(5/8") ～A63(2-1/2")、厚鋼B16(1/2") ～B54(2") 軟鋼板2.3mm:薄鋼A15(5/8") ～A75(3")、厚鋼B16(1/2")～B70(2-1/2") 軟鋼板1.6mm:薄鋼A15(5/8") ～A75(3")、厚鋼B16(1/2")～B82(3") ※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚までです。	出力	50kN(5.1tonf)
タンク容量	60ml	全長	353mm
重量	2.4kg		
配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.