


品番：EA620TD-1

品名：B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)



販売価格	183,500円(税抜) / 201,850円(税込)		
カタログ価格	183,500円(税抜) / 201,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様	
●本体	油圧パンチャー
●セットボルト	大・小
●カラー	大・中・小・極小
●厚鋼管用パンチ&ダイセット	B16(1/2")・B22(3/4")・B28(1")・1-1/4"・B36(1-1/2")・B54(2")
●キャリングケース	ブルー

■パンチングセット適用表	
パンチ径	適用板厚
1/2"	軟鋼板3.2mm、薄鋼A15(5/8")
3/4"	軟鋼板3.2mm、薄鋼A15(5/8")
1"	軟鋼板3.2mm、薄鋼A15(5/8")
1-1/4"	軟鋼板3.2mm、薄鋼A15(5/8")
1-1/2"	軟鋼板3.2mm、薄鋼A15(5/8")
2"	軟鋼板3.2mm、薄鋼A15(5/8")

仕様

<セット内容>	13点セット ・本体 ・セットボルト(大・小) ・カラー(大・中・小・極小) ・厚鋼管用パンチ&ダイセット: B16(1/2")・B22(3/4")・B28(1")・1-1/4"・B36(1-1/2")・B54(2") ・キャリングケース		
<油圧パンチャー本体>			
能力	軟鋼板3.2mm: 薄鋼A15(5/8") ~A63(2-1/2"), 厚鋼B16(1/2") ~B54(2") 軟鋼板2.3mm: 薄鋼A15(5/8") ~A75(3"), 厚鋼B16(1/2")~B70 (2-1/2") 軟鋼板1.6mm: 薄鋼A15(5/8") ~A75(3"), 厚鋼B16(1/2")~B82 (3") ※ステンレス板は軟鋼板の約1/2の板厚までです。	出力	50kN(5.1tonf)
タンク容量	60ml	全長	353mm
重量	2.4kg		

配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.