

品番：EA625AE-12

品名：1/4"Hex×17mm/120mm レースウェイ用ソケット(ロング)



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/28 18:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0230ページ0990ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ECS-17L
用途	レースウェイの取付に (D-1・D-2対応)	対辺	17mm
六角シャンク	6.35mm	全長	120mm
重量	85g	最大トルク	47N・m
材質	クロムモリブデン鋼(SCM435)		

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

13mmめがね類や板ラチェット類に装着して、手動としても使用できます。

13mm六角部は、脱落防止用ボール付き

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

<注意>

- ・最大トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
- ・レンチ等に装着しての高所作業は行わないでください。落下する恐れがあります。
- ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
- ・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.