品番: EA625AE-3

品名: W3/8"x150mm 全ねじソケット(ロング)



販売価格	5,310円 (税抜) / 5,841円(税込)				
カタログ価 格	5,310円(税抜)/5,841円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/18 13:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0230ページ1029ページ				











仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ZNS-3L
用途	軽天用吊ボルトW3/8"着脱に	適応ボルト	W3/8"(3分)
六角シャンク	6.35mm(1/4")	全長	150mm
重量	180g	最大トルク	75N·m
材質	クロムモリブデン鋼(SCM435)		

全ネジの端に干渉せずネジ部を掴む為、ネジ山を傷めません。

正転・逆転どちらにもご使用頂けます。

内部の3本のローラーが、ネジ部を自動的に掴み、全ネジのねじ込み作業が素早く行なえます。

ソケット内部の部品(消耗品コロ)は取替できます。

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

インパクトドライバー18V対応

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

<注意>

- ・必ずネジ径に合った全ネジソケットをご使用下さい。
- ・過度な荷重を掛けますと全ネジ部が潰れる恐れがあります。

- ・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.