

品番：EA626J-23A

品名：49-60mm ケーブルグリップ(中間型)



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC80060M
用途	各種電線ケーブルのけん引作業に	作業引張強度	15.9kN(1620kgf)
ケーブルサイズ	φ49~60mm	全長	1090mm
メッシュ長	810mm	材質	ワイヤー部: スチール(メッキワイヤー) ロック部: アルミ

スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ

長尺ケーブルの途中から装着可能

#### 【使用方法】

- ・縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。
- ・縫い合わせワイヤーが解けないよう、開口部分を2~3回巻いてください。
- ・縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブルに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバンドしてください。

※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.