


品番 : EA626J-31

品名 : 7- 12mm ケーブルグリップ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,300円(税抜) / 6,930円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,300円(税抜) / 6,930円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/25 02:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0235ページ                      |      |   |



## 仕様

|         |                          |        |               |
|---------|--------------------------|--------|---------------|
| メーカー    | マーベル(MARVEL)             | 型番     | MG-10SUS      |
| 用途      | 各種電線ケーブルのけん引作業に          | 作業引張強度 | 1.5kN(153kgf) |
| メッシュ長   | 270mm                    | 全長     | 335mm         |
| ケーブルサイズ | Φ7~12mm                  | 重量     | 19g           |
| 材質      | ワイヤー部:SUS304<br>ロック部:アルミ |        |               |

ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適

しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ

ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。

長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。

侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。

※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

