

品番：EA626JA-3A

品名：45-58mm 絶縁ケーブルグリップ



販売価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
カタログ価格	38,200円(税抜) / 42,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC80050INS
用途	電線・ケーブルの引き込み作業に	ケーブルサイズ	φ45～58mm
作業引張強度	15.7kN(1600kgf)	全長	900mm
メッシュ長	800mm(二重編)	重量	330g
材質	ワイヤー部:アラミド繊維(ケブラー)		

絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が測れます。

軽量でしかも強く、ケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。

メッシュは二重編仕様

#### 【使用方法】

長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。

侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。

※ケーブル挿入時の全長は10%～30%短くなります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

