

品番：EA628-41

品名：13mmx15m ポリロープ



販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



防腐蚀性、防カビ性、耐久性に優れています

仕様

サイズ	φ 13mm×15m	材質	ポリプロピレン
構造	三つ打ち	使用荷重	190kg
重量	920g		

防腐蚀性、防カビ性、耐久性に優れています。

【注意】

- 劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
- 結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
- ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
- 鋭い角などのあるところで使用しないでください。
- ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ末端はライターの火等であぶって処理してください。
- ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。

代替品

	品番	EA628XA-20D
	コメント	12.0mm x20m ｸﾙﾏﾈ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.