

品番：EA628A-22

品名：6.4mmx15m 軽量ポリロープ



販売価格	980円(税抜) / 1,078円(税込)		
カタログ価格	980円(税抜) / 1,078円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/14 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1732ページ		



化学物質や腐敗に強く、水に浮きます

#### 仕様

サイズ	φ6.4mm×15m	使用荷重	50kg
材質	ポリプロピレン	構造	ホローブレード(12打ち)

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。

耐摩耗性があります。

#### 【注意】

- 劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
- 結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
- ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
- 鋭い角などのあるところで使用しないでください。
- ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。ナイロン等のロープ末端はライターの火等であぶって処理してください。
- ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.