


品番 : EA628AJ-19

品名 : 19mm x 45m ポリプロピレンロープ(黄)



販売価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



滑りにくく、柔らかいロープです

仕様

サイズ	φ 19mm×45m	材質	100%ポリプロピレン
構造	三つ打ち	耐荷重	490kg
ドラム	外寸: φ365×195mm 穴径: 25mm 重量: 7.18kg		

滑りにくく、柔らかいロープです。

腐敗、化学物質に強く水に浮きます。

【注意】

- 劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
- 結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
- ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
- 鋭い角などのあるところで使用しないでください。
- ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
- ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。
- ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。

代替品

品番	EA628MC-142A
コメント	違い: 材質・サイズ等



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.