

品番：EA628AM-3

品名：φ12.7mm10.6m ポリロープ(青)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/04 12:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1781ページ | | |



●注意事項
1. 本製品は、化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。
2. 劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
3. 結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
4. ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
5. 鋭い角などのあるところで使用しないでください。
6. ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ末端はライターの火等であぶって処理してください。
7. ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。



化学物質や腐敗に強く、水に浮きます

仕様

| | | | |
|-----|---------------|------|----------------|
| サイズ | φ12.7mm×10.6m | 使用荷重 | 95.8kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 構造 | ソリッドブレード(18打ち) |
| カラー | ブルー | | |

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。

入数は1本入りになります。

【注意】

- 劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。
- 結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。
- ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。
- 鋭い角などのあるところで使用しないでください。
- ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。
ナイロン等のロープ末端はライターの火等であぶって処理してください。
- ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.