

品番 : EA628AS-24

品名 :  $\phi 0.8\text{mm} \times 270\text{m}$  蛍光水糸(グリーン)



販売価格	670円(税抜)／737円(税込)		
カタログ価格	670円(税抜)／737円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/14 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		



## 仕様

メーカー	たくみ	型番	4317
線径×長さ	0.8mm×270m	カラー	グリーン
リール穴径	$\phi 9\text{mm}$	リールサイズ	$\phi 78 \times 45\text{mm}$
仕様	太	材質	糸:ナイロン
重量	115g		

土木、建築、一般測量用

最高級ナイロン糸を使用しています。

くるくる回る軸付リールでスムーズな糸張り作業ができます。

水系専用ナイロンで、長時間垂れにくいです。

糸の残量が見えるスリット付

蛍光染色濃度アップで、より見やすくなっています。

水に強いプラスチックリール

糸がほどけない糸止め付

※注意: 蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.