

品番：EA628AS-25

品名：φ0.8mm×270m 蛍光水糸(ホウト)



販売価格	670円(税抜) / 737円(税込)		
カタログ価格	670円(税抜) / 737円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/22 05:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0725ページ		



仕様

メーカー	たくみ	型番	4319
線径×長さ	0.8mm×270m	カラー	ホワイト
リール穴径	φ9mm	リールサイズ	φ78×45mm
仕様	太	材質	糸:ナイロン
重量	115g		

土木、建築、一般測量用

最高級ナイロン糸を使用しています。

くるくる回る軸付リールでスムーズな糸張り作業ができます。

水系専用ナイロンで、長時間垂れにくいです。

糸の残量が見えるスリット付

蛍光染色濃度アップで、より見やすくなっています。

水に強いプラスチックリール

糸がほどけない糸止め付

※注意: 蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.