

品番：EA628AS-82

品名：φ0.8mm×270m 蛍光水糸(ビ°ンク/ハンドル付)



販売価格	670円(税抜)／737円(税込)		
カタログ価格	670円(税抜)／737円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 06:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		



仕様

メーカー	たくみ	型番	4804
線径×長さ	0.8mm×270m	カラー	ピンク
リール穴径	φ19mm	リールサイズ	φ64×64mm
仕様	太	材質	ナイロン100%
重量	114g		
基礎工事、土木、建築、一般測量用			
長時間垂れにくい水糸専用の高品質ナイロンを使用しています。			
糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール			
ハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。			
蛍光染色濃度がアップ、より見やすいです。			
糸巻の型くずれなし			
糸がほどけない糸止め付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

