

品番 : EA628AV-210

品名 : 0.17mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/110-)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,120円(税抜) / 3,432円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/05/03 03:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 2098ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |            |          |      |
|---------|------------|----------|------|
| サイズ(号数) | 1.0号       | 径(mm)    | 0.17 |
| 全長(m)   | 200        | 引張強度(kg) | 9.1  |
| 材質      | PE(ポリエチレン) | カラー      | イエロー |
| 重量(g)   | 約100       |          |      |

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。

パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。

独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。

優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.