


品番：EA628MC-122A

品名：12mmx 50m ナイロンロープ(両側アイ加工)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,300円(税抜)／ 22,330円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 20,300円(税抜)／22,330円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 （2026/02/26 19:01現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0234ページ1731ページ               |      |   |



仕様

|                         |                                                 |            |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| メーカー                    | マーベル (MARVEL)                                   | 型番         | R-1205N    |
| 用途                      | 船舶係留索・曳航索、レインジャーロープ、リードロープに                     | サイズ(呼径×長さ) | φ 12mm×50m |
| 破断荷重                    | 27.5kN(2800kgf)                                 | 重量         | 約4.5kg     |
| 材質                      | ナイロン                                            | 乾湿強度比      | 90%        |
| 耐熱性                     | 軟化点:200℃<br>容融点:215℃                            | 耐候性        | ○          |
| ※注意事項※                  | 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。<br>(破断荷重の1/6～1/10) |            |            |
| 3本のストランドが一定方向に撚り合されたロープ |                                                 |            |            |
| 伸びが大きく、重量が軽い            |                                                 |            |            |
| 復元性がよく、ショックにも強い         |                                                 |            |            |
| 擦れに強い                   |                                                 |            |            |
| 水分が吸収しやすく、湿潤時は強度が低下する   |                                                 |            |            |
| 両端アイ加工                  |                                                 |            |            |
| <三ツ打ち>                  |                                                 |            |            |

滑りにくく優れる。

急激な張力変化によるねじれが発生しやすい。

<ストランドとは>

ヤーン(繊維が長く線状に連続したもの)をたくさん束ねたもの。

撚る方向によってZ撚りとS撚りがありますが、特に指定されない限りZ撚りが一般的です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.